

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SM 6002.130

## Teclado retrátil

Estado: 29-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6002.130 - Teclado retrátil Com trackball integrada

Teclado extremamente plano com teclas de cursor e trackball, o puxador também serve como apoio para as mãos.



## Recursos

Cód. Ref.	SM 6002.130
Descrição do produto	Teclado extremamente plano com teclas de cursor e trackball. O puxador também serve como apoio para as mãos. A parte retrátil com inclinação de 10° garante ergonomia perfeita no trabalho.
Material	Chapa de aço
Superfície	Placa frontal: pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Interfaces	2 x USB
Number keys	84
Instalações possíveis	Em todas as superfícies com tamanho suficiente (por exemplo: porta e lateral) Placas frontais Diretamente no Comfort Panel ou Optipanel com tamanho adequado
Layout	Alemão
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-10 °C...60 °C

## Recursos

---

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65 (fechado na frente)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,722 kg
Peso bruto	4,922 kg
PCF/emb (cadle to gate)	18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	84716060
ETIM 9	EC001692
ECLASS 8.0	19130490
Descrição do produto	SM Teclado com trackball

## Aprovações

---

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--