

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6002.130

Teclado retrátil

Estado: 13-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6002.130 - Teclado retrátil Com trackball integrada

Teclado extremamente plano com teclas de cursor e trackball, o puxador também serve como apoio para as mãos.



Recursos

Cód. Ref.	SM 6002.130
Descrição do produto	Teclado extremamente plano com teclas de cursor e trackball. O puxador também serve como apoio para as mãos. A parte retrátil com inclinação de 10° garante ergonomia perfeita no trabalho.
Material	Chapa de aço
Superfície	Placa frontal: pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Interfaces	2 x USB
Number keys	84
Instalações possíveis	Em todas as superfícies com tamanho suficiente (por exemplo: porta e lateral) Placas frontais Diretamente no Comfort Panel ou Optipanel com tamanho adequado
Layout	Alemão
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-10 °C...60 °C

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65 (fechado na frente)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.722
Peso bruto	4.922
PCF/emb (cadle to gate)	18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	84716060
EAN	4028177682122
ETIM 9	EC001692
ECLASS 8.0	19130490

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--