### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## CP 6205.100 Cantoneiras de montagem

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# CP 6205.100 - Cantoneiras de montagem Para montagem interna

Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.



#### Recursos

CP 6205.100
Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.
Chapa de aço
Galvanizado
Inclui material de fixação
Comfort Panel a partir de uma profundidade de montagem de 74 mm Optipanel a partir de uma profundidade de montagem de 100 mm Trilho para montagem interna AX
Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX

© Rittal 2025 2

### Recursos

Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.36
Peso bruto	0.4
PCF/emb (cadle to gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3