



CP 6206.100 - Perfil de sustentação CP 60 fechado

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.

Recursos

Cód. Ref.	CP 6206.100
Descrição do produto	Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
Material	Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cor	Perfil de sustentação: RAL 7035
Escopo de fornecimento	Perfil de sustentação
Comprimento	1000 mm
Dimensões	Largura: 59 mm Altura: 85 mm Comprimento: 1.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,9 kg
Peso bruto	5,158 kg
Número da tarifa alfandegária	76042100
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descrição do produto	PERFIL DE SUSTENTACAO CP 60 1000MM RAL 7035

Aprovações

Aprovações

Explicações

Manufacturer's declaration