Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6315.100

Painéis de comando com puxadores laterais

Estado: 23-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



CP 6315.100 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55



Recursos

Cód. Ref.	CP 6315.100
Material	Painel e porta: chapa de aço
	Puxadores: alumínio
	Placa frontal: alumínio
	Acabamentos: plástico
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento
	externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
	Puxador: anodizado natural
	Placa frontal: anodizada natural
Cor	Painel e porta: RAL 7035
	Puxador: anodizado natural
	Placa frontal: anodizada natural
	Acabamentos: semelhante a RAL 7024

© Rittal 2025 2

Recursos

Escopo de fornecimento	Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio Puxadores laterais e acabamentos Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS
Dimensões	Largura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Modelo	Acesso para serviço pela frente
Nota	O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: Fechos de 41 mm do modelo C, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo C
Material básico	Alumínio
Nota sobre o código de referência	Placa de montagem 5050.432 adequada com pacote 5050.507
Fecho	Modelo do fecho: Came em forma de crescente Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.958
Peso bruto	7.324
EAN	4028177693937
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025