


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6315.300

## Painéis de comando com puxadores laterais

Estado: 10-12-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.300 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55



## Recursos

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.  | CP 6315.300                                                                                                                                                                                 |
| Material   | Painel e porta: chapa de aço<br>Puxadores: alumínio<br>Placa frontal: alumínio<br>Acabamentos: plástico                                                                                     |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Puxador: anodizado natural<br>Placa frontal: anodizada natural |
| Cor        | Painel e porta: RAL 7035<br>Puxador: anodizado natural<br>Placa frontal: anodizada natural<br>Acabamentos: semelhante a RAL 7024                                                            |

# Recursos

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escopo de fornecimento                         | Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm<br>Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio<br>Puxadores laterais e acabamentos<br>Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm<br>Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS                                                                                 |
| Dimensões                                      | Largura: 380 mm<br>Altura: 380 mm<br>Profundidade: 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modelo                                         | Acesso para serviço pela frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota                                           | O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.<br>Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada<br>Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: Fechos de 41 mm do modelo C, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo C |
| Material básico                                | Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nota sobre o código de referência              | Placa de montagem 5050.453 adequada com pacote 5050.507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecho                                          | Modelo do fecho: Came em forma de crescente<br>Quantidade de fechos: 1<br>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emb.                                           | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso líquido                                   | 9.104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso bruto                                     | 9.583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                                            | 4028177693951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                                     | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK