

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.300

**Painéis de comando com
puxadores laterais**

Estado: 07-12-2025 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6320.300 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | CP 6320.300 |
| Material | Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Placa frontal: alumínio Acabamentos: plástico |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural |
| Cor | Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024 |
| Escopo de fornecimento | Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio Puxadores laterais e acabamentos Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS |
| Dimensões | Largura: 380 mm Altura: 380 mm Profundidade: 210 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |

Recursos

| | |
|-----------------|---|
| Modelo | Acesso para serviço por trás |
| Nota | <p>O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.</p> <p>Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada</p> <p>Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado de trás: Fechos de 27 mm do modelo A, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo B</p> |
| Material básico | Alumínio |
| Fecho | <p>Modelo do fecho: lingueta</p> <p>Quantidade de fechos: 1</p> <p>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm</p> |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 9.041 |
| Peso bruto | 9.517 |
| EAN | 4028177693982 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|