


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.600

**Painéis de comando com
puxadores laterais**

Estado: 15-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.600 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55



Recursos

| | |
|------------|---|
| Cód. Ref. | CP 6320.600 |
| Material | Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Placa frontal: alumínio Acabamentos: plástico |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural |
| Cor | Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024 |

Recursos

| | |
|--|--|
| Escopo de fornecimento | Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio Puxadores laterais e acabamentos Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidade: 210 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Modelo | Acesso para serviço por trás |
| Nota | O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado de trás: Fechos de 27 mm do modelo A, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo B |
| Material básico | Alumínio |
| Fecho | Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 17,608 kg |
| Peso bruto | 18,535 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Descrição do produto | CP.PAINEL COMANDO SYST 60/120 |

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK