


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SM 6446.030**

**Teclado para embutir com 19"/4 UA**

Estado: 21-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - Teclado para embutir com 19"/4 UA Com touch pad integrado

O touchpad integrado dispensa a instalação de um mouse adicional adequado ao grau de proteção, minimizando o trabalho de instalação de cabos.



## Recursos

Cód. Ref.	SM 6446.030
Descrição do produto	O touch pad integrado dispensa a instalação de um mouse adicional adequado ao grau de proteção, minimizando o trabalho de instalação de cabos. As teclas de curso curto podem ser facilmente identificadas por meio das estampas nas margens, possibilitam a digitação sem aplicar muita força e oferecem boa reação tátil.
Vantagens	O teclado numérico separado possibilita a entrada rápida de parâmetros Superfície completamente fechada e lavável Elevado grau de resistência mecânica e química segundo a norma DIN 42 115
Material	Placa frontal: alumínio
Escopo de fornecimento	Cabo de ligação USB com 1,8 m de comprimento Vedação Gabarito de furação Material de fixação para superfícies
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 177 mm Profundidade: 30 mm
Number keys	2,6 N

# Recursos

Number keys	0,3 mm
Interfaces	1 x USB
Number keys	105
Layout	Alemão
Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 milhões de ciclos
Dimensões	Rosca: M5 Comprimento da rosca: 20 mm
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...90 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65 (fechado na frente)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,44 kg
Peso bruto	1,82 kg
Número da tarifa alfandegária	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	SM Teclado Embutir 19"/4UA c/tch.pad 2xUSB

# Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------