

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.050

### Fonte de alimentação

Estado: 22-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.050 - Fonte de alimentação Para monitor TFT

Com tomada tipo IEC320, com cabo (1,5 m) para ligação no monitor TFT.

## Recursos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Cód. Ref.                           | SM 6450.050   |
| Material                            | Caixa: plástico   |
| Escopo de fornecimento              | Fonte de alimentação com conector tipo IEC 60 320 C14<br>Cabo integrado (1,5 m) para ligação no monitor TFT |
| Dimensões                           | Largura: 112 mm<br>Altura: 31 mm<br>Profundidade: 47 mm   |
| Tensão de entrada                   | 100 - 240 V   |
| Tensão de saída                     | 12 V DC   |
| Faixa de temperatura de serviço     | 10 °C...40 °C   |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -10 °C...80 °C  |
| Emb.                                | 1 unid.   |
| Peso líquido                        | 0,254 kg  |
| Peso bruto                          | 0,294 kg  |
| Número da tarifa alfandegária       | 85043121  |
| ETIM 9                              | EC001781  |
| ECLASS 8.0                          | 19089213  |
| Descrição do produto                | FONTE ALIMENT. 100-240VAC 50/60HZ/12VDC   |