


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.070 Monitor TFT

Estado: 22-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.070 - Monitor TFT

Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.

## Recursos

Cód. Ref.	SM 6450.070
Modelo	Toque, resistivo, USB
Descrição do produto	Variante de instalação para superfícies e painéis de comando.
Vantagens	Modelo industrial de elevado padrão Montagem simples e rápida devido ao quadro frontal integrado Não exige ventilação adicional Profundidade de montagem reduzida (45 mm)
Material	Quadro frontal: alumínio
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Vedação Porcas sextavadas (para montagem em superfícies) Cabo VGA Pinos roscados M5 para montagem no lado de trás Variantes de tela touch screen com cabo de ligação integrado e driver de CD-ROM
Dimensões	Largura: 430 mm Altura: 343 mm
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 polos) DVI-D
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...50 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...85 °C
Brilho do display	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	700 : 1
Diagonal	15"

## Recursos

Tempo de operação	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Botões no lado de trás
Reading angle left/right	80 °
Resolução do display	1024 x 768 pixels
Nota sobre o código de referência	Com VGA + DVI
Potência nominal Pel	Com DC: 15 W
H-Sync.H-Sync. (mín. / máx.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)	60 - 75 Hz
Quantidade de cores	16,2
Resolução do controlador	VGA SVGA XGA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2 kg
Peso bruto	2,1 kg
Número da tarifa alfandegária	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Descrição do produto	SM TFT MONITOR 15", VGA+DVI

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------