## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CP 6538.000 Painéis de comando com porta

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## CP 6538.000 - Painéis de comando com porta

Painéis de comando com porta, chapa de aço com puxadores laterais em alumínio. Abertura da porta no lado frontal. Grau de proteção IP 55. Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L, Ø 130 mm.

#### Recursos

CP 6538.000  Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio
• • • •
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento
externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxadores: pintura eletrostática a pó
Painel e porta: RAL 7035
Puxadores e acabamentos: RAL 5018
Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L
com Ø de 130 mm
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Porta com quadro compacto
Puxadores laterais e acabamentos
Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 180 mm
IP 55
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode
ser alterado simplesmente virando o painel.
Alumínio
1 unid.
9.099
9.578
94032080

© Rittal 2025

#### Recursos

EAN	4028177186309
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3