Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






CP 6538.010 Painéis de comando com porta

Estado: 06-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



CP 6538.010 - Painéis de comando com porta Aço inoxidável

Painéis de comando com porta em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e alças em plástico aprovado para uso no segmento alimentício. Possibilidade de combinação com o sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável.







Recursos

Cód. Ref.	CP 6538.010
Modelo	Com conexão de braços articulados CP 40, aço inoxidável
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Puxadores: Plástico para produtos alimentares, tingido a azul
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
General colour	Aço inoxidável
Cor	Puxadores: semelhante a RAL 5002
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado
	Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço
	inoxidável
	Fecho com placa de guia
	Porta com quadro compacto e puxadores laterais
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões	Largura: 400 mm
	Altura: 400 mm
	Profundidade: 150 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
Nota	O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Nota sobre o código de referência	Placa de montagem 5050.453 adequada com pacote 5050.507
Emb.	1 unid.
Peso líquido	8.84
Peso bruto	8.85
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177220386
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Aprovações

Aprovações	UL
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3