

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6544.000

Painéis de comando com porta

Estado: 12-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6544.000 - Painéis de comando com porta

Painéis de comando com porta, chapa de aço com puxadores laterais em alumínio. Abertura da porta no lado frontal. Grau de proteção IP 55. Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L, Ø 130 mm.

Recursos

Cód. Ref.	CP 6544.000
Material	Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Acabamentos: plástico
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxadores: pintura eletrostática a pó
Cor	Painel e porta: RAL 7035 Puxadores e acabamentos: RAL 5018
Escopo de fornecimento	Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Porta com quadro compacto Puxadores laterais e acabamentos
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidade: 180 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Nota	O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	12,157 kg
Peso bruto	12,797 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080

Recursos

ECLASS 8.0

27180505