


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.010

**Perfil de sustentação CP 40 em aço
inoxidável**

Estado: 06-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.010 - Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado

Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | CP 6660.010 |
| Descrição do produto | Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto. |
| Material | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Superfície | Acabamento polido (grão 400) |
| Escopo de fornecimento | Perfil de sustentação |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 |
| Diâmetro | 48,3 mm |
| Comprimento | 1000 mm |
| Espessura do material | 3,6 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 3,7 kg |
| Peso bruto | 3,9 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73064020 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Descrição do produto | CP PERFIL SOPORTE INOXIDABLE |

Aprovações

| | |
|-------------|----------------------------|
| Explicações | Manufacturer's declaration |
|-------------|----------------------------|