Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6660.050

Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável

Estado: 27-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



CP 6660.050 - Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado

Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.

Recursos

Cód. Ref.	CP 6660.050
Descrição do produto	Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento	Perfil de sustentação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Diâmetro	48,3 mm
Comprimento	500 mm
Espessura do material	3,6 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.755
Peso bruto	2.08
Número da tarifa alfandegária	73064020
EAN	4028177254220
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Aprovações

Explicações Manufacturer's declaration

© Rittal 2025 2