


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000 Premium Panel

Estado: 06-05-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium Panel Aço inoxidável

Premium Panel em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), permite limpeza a jato.



Recursos

Cód. Ref.	CP 6680.000
Modelo	Com caixa para teclados
Vantagens	Permite limpeza a jato: A vedação posicionada entre duas superfícies é comprimida com o parafusamento. Própria para uso em ambientes limpos: parafusamento para atender às elevadas exigências de áreas de manipulação de gêneros alimentícios. Com tampões plásticos no lado de dentro ou com parafusos sextavados no lado de fora.
Dados técnicos	A caixa do teclado é adequada para o painel de instalação L x A: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
Dimensões	Largura: 530 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 IP X9
Adequado para conexão de braços articulados	No topo
Cleanroom class	Grau de pureza do ar 1 segundo a norma DIN EN ISO 14 644-1
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

Recursos

Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Emb.	1 unid.
Peso líquido	16.62
Peso bruto	17.5
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505