## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6681.000 Premium Panel

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## CP 6681.000 - Premium Panel Aço inoxidável

Premium Panel em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), permite limpeza a jato.







#### Recursos

Cód. Ref.	CP 6681.000
Modelo	Com conexão de braços articulados CP 40, aço inoxidável
Vantagens	Permite limpeza a jato: A vedação posicionada entre duas superfícies é comprimida com o parafusamento.  Própria para uso em ambientes limpos: parafusamento para atender às elevadas exigências de áreas de manipulação de gêneros alimentícios. Com tampões plásticos no lado de dentro ou com parafusos sextavados no lado de fora.
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
Dimensões	Largura: 530 mm Altura: 360 mm Profundidade: 120 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 66 IP X9
Adequado para conexão de braços articulados	No topo ou na base (virando o painel)
Cleanroom class	Grau de pureza do ar 1 segundo a norma DIN EN ISO 14 644-1
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

© Rittal 2025

#### Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	8.835
Peso bruto	9.3
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177305656
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3