

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6707.500 Bases

Estado: 16-05-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6707.500 - Bases

Quatro larguras e uma grande diversidade de profundidades como base para cada solução TopConsole.

## Recursos

Cód. Ref.	TP 6707.500
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
Superfície	pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário aberto na parte superior Porta dupla com fecho de trinco à frente e atrás Placa de montagem ajustável em profundidade Base aberta para entrada de cabos personalizada
Dimensões da placa de montagem (L x A)	1.499 mm x 571 mm
Quantidade de portas	2
Código IK	IK08
Material básico	Chapa de aço
Dimensões	Largura: 1.600 mm Altura: 675 mm Profundidade: 500 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55 com as respectivas chapas de base
Protection category NEMA	NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	85 kg

## Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177554146
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---

## Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------

---