

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6707.600

### Bases

Estado: 08-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6707.600 - Bases

Bases do TopConsole System TP com quatro medidas diferentes de largura e duas medidas diferentes de profundidade formam a base de qualquer solução de console. O espelho do fecho AX assegura um acabamento visual padronizado e as chapas de base bipartidas inclusas no fornecimento facilitam o roteamento dos cabos.

## Recursos

Cód. Ref.	TP 6707.600
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço
Superfície	Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário aberto na parte superior Porta ou porta dupla com fecho de barra (com profundidade de 400 mm: na frente, com profundidade de 500 mm: na frente e atrás) Placa de montagem Chapas de base
Dimensões da placa de montagem (L x A)	1.499 mm x 571 mm
Quantidade de portas	2
Dimensões	Largura: 1.600 mm Altura: 675 mm Profundidade: 500 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Nota	Placa de montagem com profundidade variável em intervalos de 25 mm

# Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	85
Peso bruto	90
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177959910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

---

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

---