Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6710.000 Mesa de comando CX

Estado: 16-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



CX 6710.000 - Mesa de comando CX

Quatro larguras diferentes possibilitam estruturar um sistema de console CX com dois ou três partes.







Recursos

Cód. Ref.	CX 6710.000
Modelo	Parte intermediária
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm Tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita Abertura para passagem de cabos na base da caixa Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões	Largura: 600 mm Profundidade: 745 mm
Altura na frente	130 mm
Altura atrás	200 mm

© Rittal 2025

Recursos

Código IK	IK10
Nota	É necessária uma placa de cobertura para fechar a mesa de comando Para estruturar um console de 2 partes, são necessárias uma base e uma placa de cobertura para mesa de comando Para estruturar um console de 3 partes, são necessários uma base e um console
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Material básico	Chapa de aço
Dimensões	Largura: 600 mm
Quantidade de fechos	2
Modelo do fecho	lingueta
Aplicação do fecho	Palheta dupla de 3 mm
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	19
Peso bruto	20.6
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177983724
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025