Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6746.000 Console vertical CX

Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



CX 6746.000 - Console vertical CX

Console vertical de peça única para comando e monitoramento, com placa de montagem grande e elevado grau de proteção IP 55, disponível em quatro medidas diferentes de largura.







Recursos

CX 6746.000
Consoles verticais
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão,
acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
RAL 7035
Armário fechado nas laterais e atrás
Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos
Placa de montagem
Tampa com fechos de lingueta, dobradiça atrás e 2 hastes de
fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda; à direita, manual.
Chapa de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 970 mm Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	520 mm x 900 mm
Profundidade superior	495 mm
Profundidade inferior	400 mm
Quantidade de portas	1
Código IK	IK10
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Material básico	Chapa de aço
Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 970 mm
	Profundidade superior: 495 mm
	Profundidade inferior: 400 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	45
Peso bruto	48.875
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177983618
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Aprovações

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025