


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6748.000 Console vertical CX

Estado: 22-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6748.000 - Console vertical CX

Console vertical de peça única para comando e monitoramento, com placa de montagem grande e elevado grau de proteção IP 55, disponível em quatro medidas diferentes de largura.



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | CX 6748.000 |
| Modelo | Consoles verticais |
| Material | Armário: chapa de aço de 1,5 mm Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm |
| Superfície | Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e atrás Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos Placa de montagem Tampa com fechos de lingueta, dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda; à direita, manual. Chapa de base Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 970 mm Profundidade: 400 mm |

Recursos

| | |
|--|---|
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 720 mm x 900 mm |
| Profundidade superior | 495 mm |
| Profundidade inferior | 400 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| Código IK | IK10 |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 970 mm Profundidade superior: 495 mm Profundidade inferior: 400 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 58 kg |
| Peso bruto | 60 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Descrição do produto | CX Console vertical, LAP: 800x970x400 mm, chapa de aço |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity |