
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# IW 6902.960 Prateleira retrátil

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## IW 6902.960 - Prateleira retrátil para TS, VX SE, PC, IW

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário.

#### Recursos

Cód. Ref.	IW 6902.960
Descrição do produto	Para montagem diretamente no perfil vertical do armário TS.
Aplicações	No perfil vertical de armários TS e VX SE
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7015
Escopo de fornecimento	Inclui 2 trilhos telescópicos
Capacidade de carga	Carga estática da superfície de 30 kg
Nota	Paa armários sem placa de montagem
Nota sobre o código de referência	Também pode ser montada em armários com 800 mm de profundidade com base TS (a fixação do fundo é retrátil).
Superfície	Largura: 465 mm Profundidade: 545 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS PC IW Largura: = 600 mm Profundidade: = 600 mm = 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.854
Peso bruto	7.215
PCF/emb (cadle to gate)	29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910

© Rittal 2025

#### Recursos

EAN	4028177289864
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3