


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6902.960 Prateleira retrátil

Estado: 04-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6902.960 - Prateleira retrátil para TS, PC, IW

Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário.

## Recursos

Cód. Ref.	IW 6902.960
Descrição do produto	Para montagem diretamente no perfil vertical do armário TS.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7015
Escopo de fornecimento	Inclui 2 trilhos telescópicos
Capacidade de carga	Carga estática da superfície de 30 kg
Nota	Para armários sem placa de montagem
Nota sobre o código de referência	Também pode ser montada em armários com 800 mm de profundidade com base TS (a fixação do fundo é retrátil).
Superfície	Largura: 465 mm Profundidade: 545 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS PC IW Largura: = 600 mm Profundidade: = 600 mm = 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,854 kg
Peso bruto	7,215 kg
PCF/emb (cradle to gate)	29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002620

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Descrição do produto

IW Prateleira retrátil para TS, PC, IW, para armários com 600 mm de profundidade