

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TE 7000.875**

**Armários para rede TE 7000**

Estado: 04-05-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.875 - Armários para rede TE 7000 Profundidade de 1000 mm, com ventilação

Rack TE 7000 para montar uma infraestrutura de TI em salas climatizadas.

## Recursos

Cód. Ref.	TE 7000.875
Vantagens	Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
Material	Chapa de aço
Superfície	Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura de montagem autossustentável devido ao quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com platina, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de > 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Pés de nivelamento M10 inclusos Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e para instalação opcional de uma unidade de ventilação ativa. Quadro de base com recorte máximo para montagem opcional de chapas modulares, liso, com ventilação passiva ou para entrada de cabos
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura	24 UA

# Recursos

---

Unidades de altura	24 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	745 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	74
Peso bruto	75.5
EAN	4028177618732
ECLASS 8.0	27180207

---