

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.990

Porcas com mola e parafusos

Estado: 08-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T

M6 x 10 mm para perfil com ranhura em T, garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7000.990
Modelo	Parafuso torx 30
Descrição do produto	As porcas com mola garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.
Escopo de fornecimento	Porcas de mola Parafusos, autoatarraxante
Dimensões	Rosca: M6 Comprimento da rosca: 10 mm
Emb.	50 unid.
Peso líquido	0,25 kg
Peso bruto	0,349 kg
Número da tarifa alfandegária	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Descrição do produto	DK PORCA C/MOLA E PARAFUSO M6x10mm 50Pç