Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







DK 7000.990 Porcas com mola e parafusos

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7000.990 - Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T

M6 x 10 mm para perfil com ranhura em T, garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7000.990
Modelo	Parafuso torx 30
Descrição do produto	As porcas com mola garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.
Escopo de fornecimento	Porcas de mola
	Parafusos, autoatarraxante
Dimensões	Rosca: M6
	Comprimento da rosca: 10 mm
Emb.	50 unid.
Peso líquido	0.25
Peso bruto	0.349
Número da tarifa alfandegária	73181692
EAN	4028177122581
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 2