
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 11-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

RITTAL

VX 7030.265 - Portas para VX IT para abertura automática de porta (ADO)

Portas VX IT transparentes e em chapa de aço com janelas para ventilação para abertura automática em caso de alarme







Recursos

Cód. Ref.	VX 7030.265
Modelo	Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
	Amortecedor com mola para abertura das janelas para ventilação
	Ímã para fixar as janelas para ventilação
	Sem energia elétrica, as janelas para ventilação ficam abertas
	Porta transparente: 2 vidros de segurança escurecidos
	inteiriça com janelas para ventilação
	Quadro: perfil em alumínio extrudado

© Rittal 2025

Recursos

Vantagens	Opção de controle remoto pelo sistema CMC III Alto nível de proteção pelo uso de vidro de segurança escurecido Alta estabilidade pela combinação das janelas para ventilação com o quadro de reforço da porta As janelas para ventilação ocupam apenas 200 mm do espaço da saída de emergência Não é necessário adaptar o sistema de fecho A abertura manual das portas não influencia as janelas para ventilação Abertura automática das janelas para ventilação em caso de faltar energia elétrica
Dados técnicos	Espaço externo ocupado pela janela para ventilação: 200 mm (aberta) Espaço interno ocupado pela estrutura mecânica: 52,5 mm Instalação da porta: à direita (modelos inteiriços podem ser mudados para a esquerda) Cabo de ligação partindo da fixação da porta: 2,5 m
Funcionamento	Controle pelo módulo de controle de portas (DCM) do CMC III Em caso de emergência – falha no sistema de climatização ou ativação do sistema de extinção de incêndio –, as janelas para ventilação verticais integradas abrem automaticamente Dependendo do espaço e da temperatura, o ar do ambiente é utilizado para uma refrigeração de emergência ou o gás extintor pode entrar diretamente nos racks para TI Sempre devem ser utilizadas as portas dianteiras e traseiras do sistema ADO
Material	Quadro: perfil em alumínio extrudado Visores: vidro de segurança escurecido
Escopo de fornecimento	Porta transparente com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Com DC	0,78 A
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.200 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20 com as janelas para ventilação fechadas

© Rittal 2025 3

Recursos

Peso líquido	45
Peso bruto	46
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177925892
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 4