


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.010

Quadro de montagem

Estado: 25-12-2025 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.010 - Quadro de montagem para Network Cable Organizer

Quadro de montagem robusto com 1 UA para 24 módulos de cabos. Para a configuração personalizada do Network Cable Organizer.

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7044.010 |
| Modelo | O item pode ser configurado e as opções podem ser selecionadas |
| Descrição do produto | Quadro de montagem robusto com 1 UA para 24 módulos de cabos. Para a configuração personalizada do Network Cable Organizer. |
| Vantagens | <p>Menos emaranhado de cabos – sem obstruir a circulação do ar na área dos interruptores da rede</p> <p>Sempre na medida certa: o comprimento excessivo dos cabos – CAT 6 ou fibra óptica – é puxado de volta por um mecanismo de mola</p> <p>Acesso pelo lado da frente – ideal para o retrofit em racks com profundidade acima de 800 mm</p> |
| Aplicações | <p>Aplicação em todos os racks para rede com uma profundidade acima de 800 mm</p> <p>Fixação no nível dianteiro e traseiro de 19"</p> |
| Material | Quadro de montagem: chapa de aço |
| Cor | Quadro de montagem: RAL 9005 |
| Escopo de fornecimento | <p>Quadro de montagem robusto com 1 UA de chapa de aço para 24 módulos de cabos</p> <p>Kit de montagem</p> <p>Inclui material de fixação</p> |
| Number cassettes max | 24 |
| Number cassettes preassembled | 0 |
| Dimensões | <p>Largura: 450 mm</p> <p>Altura: 44 mm</p> <p>Profundidade: 600 mm</p> |

Recursos

| | |
|--|---------------|
| Faixa de temperatura de serviço | 10 °C...45 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 95 % |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 % |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 3.56 |
| Peso bruto | 3.96 |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177917286 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |