

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 Rack OCP ORV3

Estado: 23-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - Rack OCP ORV3

Aberto. Eficiente. Escalável. Sua infraestrutura de TI da Rittal com OCP ORV3, sem sistema de barramento. O Open Compute Project (OCP) reúne empresas de ponta com o objetivo tornar as infraestruturas de TI abertas mais eficientes, escaláveis e sustentáveis. A Rittal promove esta visão com seu Open Rack Version 3 (ORV3) compatível com o projeto OCP – agora também disponível sem barramento integrado.



Recursos

Cód. Ref.	IT 7100.110
Modelo	Estrutura aberta sem barramento
Descrição do produto	O sistema inovador de rack possibilita configurar uma alimentação de tensão individual e oferece flexibilidade máxima no planejamento da infraestrutura. Selecione a barra adequada – entre 18 kW e 80 kW – para configurar exatamente o sistema que você precisa.
Vantagens	Sistema modular para opção de ampliação personalizada Flexibilidade na seleção dos barramentos de acordo com a densidade da potência do rack Retrofit sem necessidade de trocar todo o sistema Estrutura modular para aplicações AI e HPC Os componentes tipo “hot plug” instalados no rack facilitam a manutenção Opção de complementação com a solução Direct Liquid Cooling adequada Módulos de rodízio, chapas condutoras de ar e pés de nivelamento integrados agilizam a integração Trilhos de energia e para TI, adaptadores de 19”, bem como portas e laterais fazem parte da linha de acessórios

Recursos

Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Rack OCP ORV3 2 treliças, pré-montadas Rodas pré-instaladas para carga pesada Pés de nivelamento pré-montados Vedação para chapas de base
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.286 mm Profundidade: 1.068 mm
Unidades de altura	44 OU
Capacidade de carga	14 000 N
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrição do produto	Rack OCP ORV3 sem barramento, 44 OU, LAP: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005