Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7111.214

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Estado: 15-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7111.214 - Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Para a fixação estruturada de chicotes completos de cabos, fixação de 19" e elemento de união.







Recursos

| Cód. Ref. | DK 7111.214 |
|-------------------------|--|
| Descrição do produto | Para obter uma fixação estruturada de chicotes completos de cabos, simplesmente fixar as barras em diferentes posições dentro do armário. |
| Aplicações | Para passagem horizontal de cabos no nível de distribuição. Devido ao sistema aberto de perfurações para fixação, possibilidade de fixação posterior a qualquer momento no esquema de perfurações de 19" do nível de montagem utilizando os parafusos de fixação dos componentes instalados. |
| Material | Suporte: chapa de aço Barras e elementos de união: poliéster segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | RAL 9005 |
| Escopo de fornecimento | Barras para gerenciamento de cabos Elementos de união |
| Number connection combs | 5 |
| Nota | Tamanho de cada compartimento (AxP): cerca de 34 x 100 mm |
| Unidades de altura | 1 UA |
| | |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Emb. | 10 unid. |
|---|---|
| Peso líquido | 0.57 |
| Peso bruto | 0.668 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177550360 |
| E-Number Sweden | E7282517 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

© Rittal 2025 3