
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7113.000 Trilho de aterramento

Estado: 13-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# DK 7113.000 - Trilho de aterramento para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Ligação equipotencial, intensidade máxima de corrente admissível aprox. 200 A.

#### Recursos

DK 7113.000	
Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN	
13 601, 15 x 5 mm	
20 pontos de conexão com parafusos M5	
2 conexões de aterramento de 25 mm²	
2 isoladores	
Inclui material de fixação	
Largura: 15 mm	
Altura: 5 mm	
Comprimento: 450 mm	
Tipo de caixa: AX VX VX IT TS	
	TS IT
	Caixa AX tripartida para fixação na parede
	Largura: > 600 mm
Profundidade: > 600 mm	
Largura/profundidade: 800 mm	
1 unid.	
0.402	
0.436	
74198090	
4028177124943	
E7239683	
EC000329	

© Rittal 2025

#### Recursos

ECLASS 8.0

27400605

## Aprovações

Explicações

Manufacturer's declaration

© Rittal 2025

3