### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





### DK 7140.535

# Painel de entrada de cabos com régua de escova

Estado: 10-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## DK 7140.535 - Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Com recorte de 390 x 40 mm (2 UA) ou de 390 x 20 mm (1 UA) com régua de escova, possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.







#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7140.535
Descrição do produto	Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
Aplicações	Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Recorte para montagem	Largura:390 mm Altura:20 mm
Dimensões	Largura: 482,6 mm
Unidades de altura	1 UA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.43
Peso bruto	0.475

© Rittal 2025 2

### Recursos

Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177166608
E-Number Sweden	E7239716
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3