


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7246.400**

**Adaptador com 3 UA**

Estado: 09-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7246.400 - Adaptador com 3 UA Para recuo de 100 mm

Destina-se à montagem recuada de 482,6 mm (19") da fixação de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19" mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de servidores ou armários para eletrônica.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 7246.400
Descrição do produto	O adaptador destina-se à montagem recuada da fixação de 482,6 mm (19") de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19" mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de servidores ou armários para eletrônica. Desta maneira, obtém-se espaço suficiente na frente dos componentes para a integração de patch panels ou interruptores, utilizando ao mesmo tempo a profundidade máxima do armário.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Unidades de altura	3 UA
Dimensões de montagem	Installation depth for components: 482,6 mm Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0.34
Peso bruto	0.37

# Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	83024900
EAN	4028177389830
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234