

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7264.035

Prateleira para fixação no quadro

Estado: 14-07-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7264.035 - Prateleira para fixação no quadro

Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7264.035
Modelo	Sem perfuração
Descrição do produto	Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19").
Vantagens	Os pinos ou trilhos de fixação podem ser montados na profundidade do armário em intervalos de 25 mm Os furos para os puxadores já estão feitos
Aplicações	Para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Prateleira perfurada
Instalações possíveis	Montagem fixa: prateleira, 50 kg com pinos de fixação no chassi de montagem Montagem fixa: prateleira, 100 kg com trilhos de fixação no chassi de montagem Profundidade variável: prateleira com trilhos telescópicos no chassi de montagem
Capacidade de carga	Carga da superfície de 50 kg
Indicação de montagem	Para o nível de montagem interno são necessários dois sistemas de chassi adicionais
Nota	Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm
Dimensões	Largura: 471 mm Altura: 29 mm Profundidade: 400 mm

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX VX IT TS IT Largura: 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.679
Peso bruto	2.879
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177165878
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261