

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7282.135**

**Gaveta**

Estado: 10-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

# DK 7282.135 - Gaveta para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 7282.135
Descrição do produto	Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos. O modelo menor da variante com 2 UA também é adequado para a instalação no quadro montado com dobradiça.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Completamente montado Fecho de segurança 12321
Profundidade interna	244 mm
Largura interna	411 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.54
Peso bruto	4.74
PCF/emb (cadle to gate)	18,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)

# Recursos

Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177391406
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261