
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7297.000 Segundo nível de fixação

Estado: 03-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7297.000 - Segundo nível de fixação para Data Rack

Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19") ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7297.000
Descrição do produto	Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19�?) ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes. Perfuração no perfil no lado da frente de 482,6 mm (19�?), distância entre os centros das perfurações de 465 mm, no lado de trás 470 mm, adequado
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Com pintura
Cor	Quadro de perfil: RAL 7035 Acabamento: RAL 5018
Escopo de fornecimento	Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19") Acessórios para montagem
Dimensões de montagem	Installation depth for components: 482,6 mm Largura de montagem dos componentes: 19"
Unidades de altura	36 UA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	12.028
Peso bruto	12.661
PCF/emb (cadle to gate)	48,2 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Recursos

Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177128811
E-Number Sweden	E7282521
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3