



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7391.000 Data Rack

Estado: 03-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack para acessibilidade ideal por todos os lados durante a montagem e instalação, bem como uma grande mobilidade na aplicação de rodízios duplos.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 7391.000
Material	Quadro perfilado, base soleira: chapa de aço Pés: zinco fundido sob pressão
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro perfilado, base soleira: RAL 7035 Acabamento, pés: RAL 5018
Escopo de fornecimento	Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19") Base soleira estável com pés integrados com a possibilidade de fixação no piso, sem acabamentos dos pés Acessórios para montagem
Dimensões	Largura: 550 mm Altura: 1.500 mm Profundidade: 750 mm
Unidades de altura	31 UA
Unidades de altura	31 UA
Distância até o segundo nível de fixação, esquema em intervalos de 50 mm	150 - 350 mm

# Recursos

Esquema de perfurações entre os níveis de fixação	50 mm
Capacidade de carga dos níveis de 19"	1500 N
Nota	Pedir o segundo nível de fixação separadamente.
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	16,781 kg
Peso bruto	17,664 kg
PCF/emb (cadle to gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Descrição do produto	DK Data rack 31 UA