

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.035

## Energy-Box, 482,6 mm (19")

Estado: 22-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Trilho de cobertura com profundidade ajustável para equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43 880 nos tamanhos 1 – 3, alojamento máximo de 22 equipamentos de montagem angular.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7480.035
Descrição do produto	Trilho de cobertura com profundidade ajustável para equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43 880 nos tamanhos 1 – 3 como, por exemplo, alojamento de tomadas para embutir, disjuntores, etc., com fixação dos cabos na parte de trás e cada uma com barra N e PE com base isolada.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Energy-Box com trilho de cobertura com profundidade ajustável para equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43880, tamanho 1 – 3, com régua de escova no lado de trás para entrada de cabos Cobertura em plástico incluindo cobertura para espaços de reserva (UL 94-V0) 44 bornes de conexão de 4 mm <sup>2</sup> 2 bornes de conexão de 16 mm <sup>2</sup> 2 coberturas cegas 12 abraçadeiras para aliviar a tração dos cabos de ligação Plaquetas de legenda autocolantes
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm	22
Nota	Sob consulta, também é possível obter o produto com disjuntores montados na fábrica.
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 132,5 mm Profundidade: 155 mm
Unidades de altura	3 UA
Emb.	1 unid.

# Recursos

---

Peso líquido	2,354 kg
Peso bruto	2,54 kg
Número da tarifa alfandegária	85366990
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	DK ENERGY-BOX 482,6MM 19" 3UA DIN43880

---