

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.030 FlatBox

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.030 - FlatBox

Caixa com embalagem tipo flat-pack. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.



## Recursos

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.            | DK 7507.030                                                                                              |
| Modelo               | com quadro de montagem de 19"                                                                            |
| Descrição do produto | Aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé.                                 |
| Vantagens            | Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta<br>Montagem do sistema na estrutura aberta de 19" |
| Material             | Chapa de aço<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm                                          |
| Superfície           | Pintura eletrostática a pó                                                                               |
| Cor                  | RAL 7035                                                                                                 |

# Recursos

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escopo de fornecimento                                    | Caixa com embalagem tipo flat-pack<br>1 peça para fixação em parede<br>2 suportes de base<br>2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova<br>2 laterais traváveis<br>1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda<br>Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta<br>Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa<br>Quadro de montagem de 19" |
| Unidades de altura                                        | 15 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensões                                                 | Largura: 600 mm<br>Altura: 758 mm<br>Profundidade: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura de montagem dos componentes                        | 15 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacidade de carga                                       | Máx. 750 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nota                                                      | Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o painel traseiro<br>Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19": profundidade - 104 mm<br>O ângulo de abertura máximo da porta é de 210°                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material básico                                           | Chapa de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emb.                                                      | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso líquido                                              | 28,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso bruto                                                | 29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 114,3 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                                    | EC002500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 8                                                    | EC002500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27180208

---

Descrição do produto

DK FLATBOX 15U FLEXIV.600X758X400 RL7035

# Aprovações

---

Explicações

Manufacturer's declaration