


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000

Trilhos perfilados de 19"

Estado: 07-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - Trilhos perfilados de 19" para os novos armários básicos CS, DK PS

Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede ou para servidores e em caixas externas CS New Basic

Recursos

Cód. Ref.	DK 7688.000
Descrição do produto	Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede e para servidores DK PS e em caixas externas CS New Basic. A profundidade dos trilhos perfilados pode ser ajustada em intervalos de 25 mm. Para fixar os trilhos perfilados é necessário utilizar uma cantoneira de montagem.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui acessórios de fixação
Unidades de altura	24 UA
Dimensões de montagem	Installation depth for components: 482,6 mm Largura de montagem dos componentes: 19"
Adequado para	Tipo de caixa: Armário básico CS DK PS Altura: = 1.200 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	2,494 kg
Peso bruto	2,693 kg
PCF/emb (cadle to gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620

Recursos

ECLASS 8.0

27189261

Descrição do produto

DK GUIA PERF.19" CROM. 24UA E