Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7706.135

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 28-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



DK 7706.135 - Caixa EL tripartida para fixação em parede com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, trilhos de montagem, trilho perfilado em C, suporte para fixação em parede. Grau de proteção IP 55.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7706.135	
Modelo	Caixas IT para fixação em parede com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variáve	
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.	
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm	
Superfície	Pintura eletrostática a pó	
General colour	RAL 7035	
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)	
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho perfilado C horizontal para fixação de cabos Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade 4 suportes para fixação em parede de 10 mm Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E	
Unidades de altura	6 UA	

© Rittal 2025

2

Recursos

Largura: 600 mm Altura: 345 mm Profundidade: 473 mm
420 mm
Largura interna: 502 mm Altura interna: 282 mm
316 mm
135 mm
IK08
300 N
Chapa de aço
IP 55
1 unid.
25.4
26.4
94032080
4028177324176
EC000261
27142408

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025 3