


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7721.535**

**Caixa EL tripartida para fixação em parede**

Estado: 05-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7721.535 - Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | DK 7721.535   |
| Modelo                 | Caixas IT para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável  |
| Descrição do produto   | Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.   |
| Material               | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm  |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó  |
| General colour         | RAL 7035  |
| Cor                    | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035<br>Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)  |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos<br>Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral direita e esquerda<br>Trilho de aterramento do tipo centro estrela<br>Porta transparente design<br>1 chave para armários com palheta dupla nº 5<br>Suporte de 10 mm para fixação em parede, reforçado<br>Fecho Comfort para fechos e travamento de 2 pontos<br>Fecho de segurança 3524 E |
| Unidades de altura     | 21 UA   |

# Recursos

|   |  |
|---|--|
| Dimensões                                     | Largura: 600 mm<br>Altura: 1.012 mm<br>Profundidade: 673 mm  |
| Profundidade de montagem                      | 620 mm   |
| Dimensões internas                            | Largura interna: 502 mm<br>Altura interna: 949 mm  |
| Profundidade da parte móvel                   | 516 mm   |
| Profundidade da peça para fixação em parede   | 135 mm   |
| Código IK                                     | IK08   |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática)  | 750 N  |
| Material básico                               | Chapa de aço   |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                  | 57 kg  |
| Peso bruto                                    | 59 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                 | 94032080   |
| ETIM 9  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                    | 27142408   |
| Descrição do produto                          | DK Caixa para fixação em parede, tripartida, LAP: 600x1021x673 mm, 21 UA, pré-montada, IP54 com placa flangeada lisa em cima e embaixo |

# Aprovações

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|