

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.228

Lateral travável

Estado: 31-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.228 - Lateral travável para TS, TS IT

Laterais: traváveis, para TS, chapa de aço.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7824.228
Descrição do produto	Permite ser simplesmente encaixada no lado de cima. Travamento através de fecho de segurança nº 3524 E. Pinos de aterramento com superfície de contato.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	2 laterais com 4 fechos de segurança nº 3524 E cada uma.
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT TX CableNet TS Altura: 2.200 mm Profundidade: 800 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	2 unid.
Peso líquido	42.8
Peso bruto	43.8
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177232440
E-Number Sweden	E7282531
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101