


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.362

Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical

Estado: 28-07-2026 (Folha 1 de 1) m/pt-p

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.362 - Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7824.362
Descrição do produto	Com dobradiças de 130° e fecho de barra incluindo fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança nº 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre os módulos de armários. No caso da variante ventilada, a ampla superfície perfurada das portas intensifica a climatização dos equipamentos instalados. Superfície perfurada com abertura de ventilação de > 78%.
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Adequado para	Tipo de caixa: DK-TS Largura: 600 mm Altura: 2.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	24,7 kg
Peso bruto	25,4 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204