



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.375**

**Régua de escova altamente densa**

Estado: 30-01-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.375 - Régua de escova altamente densa

Régua de escova especial para ser utilizada para se obter passagens extremamente densas de conjuntos de cabos e condutores.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7825.375
Descrição do produto	Para a montagem personalizada de partes planas, placas flangeadas e painéis. Recortes para a passagem de cabos em qualquer posição da lateral, do painel traseiro, das portas, da placa de base e da placa de teto. Esta régua de escova especial deve ser utilizada para se obter passagens extremamente densas de conjuntos de cabos e condutores. Ela possui réguas de escova dispostas alternadamente que, mesmo no caso de uma quantidade elevada de cabos, garantem um excelente grau de vedação dos cabos instalados. Isto possibilita minimizar as perdas indesejadas de circulação de ar.
Material	Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Escopo de fornecimento	1 régua de escova cada com 1 m de comprimento na versão para a direita e para a esquerda
Comprimento das cerdas	58 mm
Comprimento	1 m
Dimensões	Comprimento: 1 m
Para material com espessura de	1,5 - 2 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.65
Peso bruto	0.82
Número da tarifa alfandegária	96035000
EAN	4028177552784
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261