


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.380**

# Módulos de chapas de base com ventilação

Estado: 22-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.380 - Módulos de chapas de base com ventilação para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Módulos de chapas de base com ventilação para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7825.380
Descrição do produto	Ampla área perfurada para a ventilação passiva do armário.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui elemento filtrante e fita de velcro
Nota	É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
Dimensões	Profundidade: 237,5 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT SE TX CableNet Largura: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,95 kg
Peso bruto	2,26 kg
PCF/emb (cadle to gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Recursos

---

Descrição do produto

DK Módulo de chapa de base, com ventilação, profundidade: 237,5 mm, para armários com largura: 800 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de aço galvanizada