

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.200

# Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 15-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.200 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.200
Modelo	Cavados
Vantagens	As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas
Dados técnicos	Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 482,6 mm
Unidades de altura	42 UA
Nota	Os trilhos perfilados também permitem a fixação das medidas de 21", 23" e 24". Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Adequado para	Tipo de caixa: TS 8 CS Toptec Altura: 2.000 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	5,842 kg
Peso bruto	6,26 kg

# Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	73269098
-------------------------------	----------

---

ETIM 9	EC002620
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

---

Descrição do produto	DK/TS TRILHO PERFIL. 482,6mm 42u CAVADOS
----------------------	--