

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.200

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 09-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

DK 7827.200 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L.

Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | DK 7827.200 |
| Modelo | Cavados |
| Vantagens | As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas |
| Dados técnicos | Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados. |
| Material | Chapa de aço de 2 mm |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Dimensões | Largura: 482,6 mm |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Nota | Os trilhos perfilados também permitem a fixação das medidas de 21", 23" e 24". Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L. |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS 8 CS Toptec Altura: 2.000 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 5.842 |
| Peso bruto | 6.26 |

Recursos

Número da tarifa alfandegária 73269098

EAN 4028177234932

E-Number Sweden E7239688

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261